

SPOTWATCHER® PRECONFIGURED

您灵活的瓶子标准解决方案

借助 SpotWatcher® 预配置系统, 您可以满足塑料容器质量检测的所有要求。无论是瓶子还是容器, 无论是不透明的还是透明的: 使用尺寸为 M、L 和 XL 的预处理解决方案, 您都会为每个任务找到合适的标准。

学到更多



无论是 HDPE、LDPE、PE 还是 PP, 无论是小瓶还是大容器: SpotWatcher® 预配置都是正确的检测解决方案

SpotWatcher® 预配置系列将灵活的 INTRAVIS 解决方案的适应性与预配置系统的经验相结合。在变型的 SpotWatcher® M、SpotWatcher® L 和 SpotWatcher® XL 中, 您可以选择哪些检查对您的流程最重要。这样, 您的检测解决方案将完全满足您的需求。

小但广泛 - SpotWatcher® M

使用 SpotWatcher® M, 您将获得一个已经包含所有必要模块的系统, 用于全面检查瓶子和容器最重要的质量标准。检查与它的身体, 轮廓, 嘴和可选的也存在和座位的附加标签。预算很少, 您就已经完全保证了产品质量。

变体 L 和 XL 的其他选项

如果您需要检查液位线或瓶子的螺纹, 然后联系 SpotWatcher® L。SpotWatcher® XL 作为预配置 SpotWatcher 的最大版本® 系列为您提供小型变型的测试功能, 作为标准夹紧带输送机, 用于对地板进行检查。

其他功能

这三种变型在测试速度上没有差别。无论是 M、L 还是 XL: 每小时可检查多达 36,000 瓶。"

所有变体都有 IntraVision 软件的通用。例如, 它有助于扩展个人用户模型, 从而满足重要法规, 如 21 CFR 和 GMP 指南 (11)。



SPOTWATCHER® PRECONFIGURED

您灵活的瓶子标准解决方案



SpotWatcher®预配置检查以下条件:

SPOTWATCHER® M

- \\ 对象主体 (基本检查)
- \\ 轮廓 (基本检查)
- \\ 河口
- \\ 标签



SPOTWATCHER® L

- \\ 所有 SpotWatcher® M 的检查
- \\ 对象正文 (扩展测试范围)
- \\ 轮廓 (高分辨率测试)
- \\ 水平线
- \\ 物体肩部
- \\ 地板
- \\ 螺纹



SPOTWATCHER® XL

- \\ 所有对 SpotWatcher® L 的检查
- \\ 地板测试, 包括夹紧带输送机